






















# ÜBERSICHT SCHIEBERSYSTEM

## OVERVIEW: SLIDE SYSTEM

	Bauform Style	Schieberfläche [mm] Sliding surface [mm]	Hub [mm] Stroke [mm]	Gleitfläche Sliding surfaces	Temperierung Temperature regulation							
Schiebereinheit groß Slide unit, large		E 3130 	□ 20 x 40 ... □ 100 x 120	abhängig von Säulenlänge  <i>depends on the length of the pillars</i>	DLC beschichtet <i>DLC coated</i>	✓						
	Schieberbaukasten Slide construction kit		E 3011 	□ 8 x 12 ... □ 32 x 50	abhängig von Säulenlänge  <i>depends on the length of the pillars</i>	DLC beschichtet, nitriert  <i>DLC coated, nitrided</i>	-					
Schiebereinheit klein Slide unit, small			E 3012 	□ 12 x 20 ... □ 32 x 50								
	Schiebereinheit klein Slide unit, small		E 3300 	□ 10 x 10 ... □ 12 x 12	3 6,1	DLC beschichtet <i>DLC coated</i>	-					
Kompaktschieber Compact slides					E 3070   E 3072 	∅ 5 - 13 □ 16 x 19	5,8	TIN beschichtet <i>TIN coated</i>	-			
	Kompaktschieber Compact slides		E 3080 			∅ 19 □ 22 x 38	6,35 18					
Kompaktschieber Compact slides					E 3310 	□ 8 x 6 □ 12 x 10 □ 15 x 12 □ 18 x 14	4,2 4,2 5,2 6,2	DLC beschichtet <i>DLC coated</i>	-			
	Kompaktschieber Compact slides		E 3330 			□ 16 x 10 □ 18 x 11 □ 20 x 15 □ 25 x 18 □ 28 x 22	2,7 3,4 4,4 5,4 6,4	DLC beschichtet <i>DLC coated</i>	-			
						Kompaktschieber Compact slides		E 3360 	□ 23 x 12 □ 30 x 22 □ 40 x 31	4,9 6,9 17,4		
									Kompaktschieber gekühlt Cooled compact slide unit		E 3380 	□ 18 x 18 □ 24 x 24 □ 30 x 30